


- 重点品質管理ポイント**
1. 内寸法は公差付法につき厳密に管理すること
 2. 発泡シートは蓄熱性発泡ポリエチレン(イノアック製PEライト、厚さ3mm、発泡倍率30倍)または同等製品とする
 3. 発泡シート裏面側にはセムダイクE.M.P.S.-30Xまたは同等製品とし、発泡シート裏面側の発泡剤はみだしをしないこと
 4. 発泡シート裏面側の発泡剤はみだしをしないこと
 5. 厚みは1.0mm以下
 6. 発泡ラックのラックはフックで固定し、フックの取り付け向きは必ず上向きに取付ける
 7. 発泡ラックのラックの取付位置は裏面より10mmコンシテント(セムダイク#8060または同等製品)を基準して固定すること(他の項目は納入仕様通りの標準品とする)

材質: SUS304 t0.8
 表面仕様: BA材をプレスしたまま



平成	年	月	日	作成	年月日
平成	年	月	日	角法	平成16年5月24日
平成	年	月	日	尺度	3
平成	年	月	日	製図	1/5 1/1
平成	年	月	日	検図	
平成	年	月	日	承認	
平成	年	月	日	印刷	
平成	年	月	日	設計	
平成	年	月	日	製造	
平成	年	月	日	品番	GX-ek
平成	年	月	日	品名	システムキッチン用シンク
平成	年	月	日	図番	J-H16-107
符号訂正	年	月	日	来歴	